

# IDAS AD19.4 for RASA8 取扱説明

最初に。

AD19.4 for RASA8 は光路長の関係上、必ず別売の Di フィルターと一緒に使用してください。

仕様 望遠鏡側：メス M42（ネジ深さ 6.5mm）


カメラ側：female（メス） M42 TR（テーパーリング）（ZWO 6.5mm フランジバックカメラ等）

構成 AD19.4(本体 M42) 1個

female（メス） M42 TR(テーパーリング) 1個

ステンレススペーサー 0.1mm厚、t0.2mm厚 各1枚

カメラ回転・テーパーリング固定用ビス 短4本 長4本



AD19.4 本体にドロップインフィルター**IDAS Di** シリーズ(別売)を差し込んで使用します。

Di フィルターは下記の種類があります。

ODW Di、LPS-D3(旧 NGS1) Di、LPS-P3 Di、HEUIB-II Di、LPS-P3 Di

NB1 Di、NB2-PM Di、NB3-PM Di、NB4-PM Di、**NBZ Di**

NB\*\*\*-PM Di 表記のフィルターは紫外・赤外カットが施されているカメラや下記 **ZF** フィルターと併用します。(下記参照)



female M42TR とカメラ間に入れる **ZF** シリーズについて。

NB2-PM Di、NB3-PM Di、NB4-PM Di、等の **PM** が付く Di フィルターを使用される場合は、必ず赤外カットされているカメラで使用されるか、以下の **ZF** フィルターを female M42TR とカメラ間に入れて併用してください。

LPS-D3(旧 NGS1) ZF、NB1 ZF、LPS-D1 ZF、HEUIB-II ZF、LPS-P3 ZF

ZF フィルターを使う場合は必要に応じ、テーパリングとカメラ間或いは RASA8 と AD19.4 間に、付属のスペーサーリングを使用し光路長を調整してください。

※、青文字のフィルターは今後発売予定のフィルターです。



(有)アイキャスエンタープライズ 光学事業部

TEL 090-7665-7333 e-mail : [idas@icas.uno](mailto:idas@icas.uno) URL : <http://idas.uno/>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>